

E-LINE LED – OPTIKEN

OPTICS



LINSE LENS									DIFFUSER DIFFUSOR		PRIMATIC PRIMATISCH								
🏠	🛒	📖	🏢	🏠	🛒	📖	🏢	🏠	🛒	📖	🏢	🏠	🛒	📖	🏢	🏠	🛒	📖	🏢
LWV SEHR BREIT- STRAHLEND VERY WIDE	LW BREIT-STRAHLEND WIDE	LN TIEF-STRAHLEND NARROW	LVN SEHR TIEF- STRAHLEND VERY NARROW HRL	LEN EXTREM TIEF-STRAHLEND EXTREME NARROW HRL	LDAW DOPPELT ASYMMETRISCH BREIT- STRAHLEND DOUBLE ASYMMETRIC WIDE	LDAN DOPPELT ASYMMETRISCH TIEF-STRAHLEND DOUBLE ASYMMETRIC NARROW	LAN ASYMMETRISCH TIEF-STRAHLEND ASYMMETRIC NARROW	LW19 BREIT- STRAHLEND (19) WIDE (19)	DL LAMBERTISCH- STRAHLEND LAMBERTIAN	DSL SCHMAL LAMBERTISCH- STRAHLEND SLIM-LAMBERTIAN	PWW BREIT-STRAHLEND WIDE-WIDE	PW BREIT-STRAHLEND WIDE	PVN TIEF-STRAHLEND NARROW	PW19 BREIT- STRAHLEND (19) WIDE (19)					
3 – 6 m MONTAGEHÖHE MOUNTING HEIGHT	4 – 8 m MONTAGEHÖHE MOUNTING HEIGHT	8 – 12 m MONTAGEHÖHE MOUNTING HEIGHT	8 – 12 m MONTAGEHÖHE MOUNTING HEIGHT	12 – 16 m MONTAGEHÖHE MOUNTING HEIGHT	2,8 – 3,5 m MONTAGEHÖHE MOUNTING HEIGHT	3,6 – 5,0 m MONTAGEHÖHE MOUNTING HEIGHT	2,8 – 3,5 m MONTAGEHÖHE MOUNTING HEIGHT	2,8 – 3,5 m MONTAGEHÖHE MOUNTING HEIGHT	3 – 6 m MONTAGEHÖHE MOUNTING HEIGHT	2,5 – 4 m MONTAGEHÖHE MOUNTING HEIGHT	2,5 – 4 m MONTAGEHÖHE MOUNTING HEIGHT	3 – 6 m MONTAGEHÖHE MOUNTING HEIGHT	8 – 12 m MONTAGEHÖHE MOUNTING HEIGHT	3 – 6 m MONTAGEHÖHE MOUNTING HEIGHT					